

FDV Dokumentasjon

Forvaltning, Drift og vedlikehold

Produkt:

| | |
|---------------|--|
| BT1100WH-120F | CELESTE TREVISO BADEKAR 120X65 |
| BT1100MW-167F | CELESTE TREVISO BADEKAR 167X79 MATT HVIT |
| BT1800WH-170F | CELESTE MONZA BADEKAR 170X76 |
| BT1900PN-166F | CELESTE MESSINA BADEKAR 166X77 ROSA |
| BT1900MB-166F | CELESTE MESSINA BADEKAR 166X77 MATT SORT |
| BT1900LG-166F | CELESTE MESSINA BADEKAR 166X77 LYS GRÅ |
| BT2000WH-170F | CELESTE AMALFI BADEKAR 170X75 |
| BT1000WH-170F | CELESTE TERAMO BADEKAR 170X79 |
| BT1100WH-139F | CELESTE TREVISO BADEKAR 140X68 |
| BT1100WH-148F | CELESTE TREVISO BADEKAR 148X78 |
| BT1100WH-167F | CELESTE TREVISO BADEKAR 167X79 |
| BT1200WH-170W | CELESTE TARANTO BADEKAR 170X78 |
| BT1200WH-170L | CELESTE TARANTO BADEKAR 170X78 VENSTRE |
| BT1200WH-170R | CELESTE TARANTO BADEKAR 170X78 HØYRE |
| BT1300WH-150L | CELESTE CASERTA BADEKAR 150X75 VENSTRE |
| BT1300WH-150R | CELESTE CASERTA BADEKAR 150X75 HØYRE |
| BT1300WH-170L | CELESTE CASERTA BADEKAR 170X75 VENSTRE |
| BT1300WH-170R | CELESTE CASERTA BADEKAR 170X75 HØYRE |
| BT1400WH-166L | CELESTE LIVORNO BADEKAR 166X75 VENSTRE |
| BT1400WH-166R | CELESTE LIVORNO BADEKAR 166X75 HØYRE |
| BT1500WH-154F | CELESTE RAVENNA BADEKAR 154X76 |
| BT1600WH-167F | CELESTE LUCERA BADEKAR 167X78 |
| BT1700WH-167F | CELESTE MODICA BADEKAR 167X72 |
| BT1700WH-152F | CELESTE MODICA BADEKAR 152X72 |
| BT2100MW-170F | CELESTE SASSARI BADEKAR 167X79 |

Produktbeskrivelse:

Celeste badekar:

Celeste badekar kommer i ren hvit eller farget akryl, og har høy slitestyrke med en blank overflate som gjør det hygienisk. Badekarene tåler stor belastning og gir mulighet for tilpasning ved fall på badegulvet. Badekaret har en helstøpt forming med slette glatte og matte flater.

5 års garanti på Celeste badekar.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 2 år etter endt produksjon.

Badekaret leveres i 1 del.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Badekar i akryl:

Badekar i fiberarmert akryl. Overflate i blank sanitetsakryl.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremidler. Tørk deretter av badekaret med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade bunnkarets overflate. Sluk og avløpsrør bør tømmes for hår og smuss jevnlig, samt rengjøres grundig for å unngå at det tetter seg.

Badekaret må ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i akrylen. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på badekaret.

Ettersyn/kontroll:

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av badekaret og montering, samt sjekke rørkoblinger og stramme til skruer ved behov. Vennligst sørg for at badekaret alltid står i vannrett posisjon.

Fuktbestandighet:

Produktet har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 2 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller Megafli's kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Glass går som rene masser og resirkuleres.

Teknisk service:

Importør: Megafli's AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepden.
Telefon: 81 57 00 04
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: kundeservice@megafli's.no
Internettadresse: www.megafli's.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjøpsansvarlig

Billingstad

Jakob Horsholt

26.06.2023

Sted

Signatur

Dato